

技术参数

一、用途

主要运用于微创妇科疾病手术治疗。

二、配置要求

1. 超细电切镜

2. 双极电切镜

三、工作条件

与医院现有设备匹配

技术要求

1、超细电切镜

★1.1 宫腔内窥镜，直径2.9mm，视向角30°，工作长度 $\geq 301\text{mm}$

1.2 蓝宝石镜面，防滑耐磨

1.3 视场角75°。

1.4 分辨率 $\geq 9.361\text{p/mm}$;

1.5 有效景深范围4-100mm;

1.6 采用激光焊接技术，密封性强

★1.7 连续冲水外鞘 18.5Fr，插入部分最大宽度 $\leq 6.5\text{mm}$ 、360度圆形孔，出水更顺畅，可旋转，工作长度 $\geq 183\text{mm}$;

★1.8 连续冲水内鞘 17.5Fr，插入部分最大宽度 $\geq 5.8\text{mm}$ 、带陶瓷头，可旋转，工作长度 $\geq 194\text{mm}$

1.9 电切镜工作手件，双极，被动式，封闭型手柄;

★1.10 30°电切环 1支，30°角，插入部最大宽度4.8mm，主通道最小宽度



2.9mm, 工作长度284mm重复性使用, 可高温高压消毒15次;

★1.11针型电极 1 个, 重复性使用, 可高温高压消毒; 插入部分最大宽度4.8mm, 主通道最小宽度2.9mm, 工作长度 284mm。重复性使用, 可高温高压消毒15次;

1.12 双极高频导线, 广泛兼容不同品牌高频设备, 可实现直即插即用

★1.13 以上产品均可高温高压消毒; 电极高温高压消毒重复使用15次、镜子高温高压消毒260次、镜鞘及附件高温高压480次

1.14国内具备维修中心, 减短维修周期, 实现一站式服务, 为所有产品提供原厂保修;

★★1.15所提供产品均为原装进口同一品牌最高端型号。

2、双极电切镜

★2.1、HD 高清宫腔内窥镜, 直径4mm, 视向角30° 工作长度 $\geq 301\text{mm}$

2.2、视场角 $\geq 75^\circ$

2.3、分辨率 $\geq 9.36\text{lp/mm}$

2.4、有效景深范围, 最小范围 $\leq 5\text{mm}$, 最大范围 $\geq 100\text{mm}$

2.5、蓝宝石镜面, 防滑耐磨

2.6、采用最先进的激光焊接技术, 密封性强

★2.7、连续灌流26Fr外鞘, 插入部分最大宽度 $\leq 8.9\text{mm}$, 头端带孔, 工作长度 $\geq 182\text{mm}$

★2.8、带陶瓷头24Fr内鞘, 插入部分最大宽度 $\leq 8.1\text{mm}$, 可360度旋转, 工作长度 $\geq 198\text{mm}$ 。

2.9、操作器, 被动式, 封闭型手柄。

2.10、可实现单双极切换使用



★2.11、电切环，30°角，插入部最大宽度 $\leq 6.7\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 283\text{mm}$

★2.12、滚珠电极、滚珠直径5mm，插入部分最大宽度 $\leq 6.7\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 283\text{mm}$

★2.13、刀型电极，插入部分最大宽度 $\leq 6.7\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 283\text{mm}$

★2.14、以上产品均可高温高压消毒；电极高温高压消毒重复使用15次、镜子

高温高压消毒260次、镜鞘及附件高温高压480次

2.15、高频连接线，长度3米，可高温高压消毒

★2.16、可兼容医院现有的发生器能量（奥林巴斯、玛丁）

2.17、电切镜专用消毒盒，并有专门各类器械的归类槽的硅胶条，保护器械周转运输和存储

2.18、带电极的保护筒

★★2.19、所提供产品均为原装进口，与超细电切镜同一品牌并最高端型号

★2.20、可与医院现有的电切镜部件互换，电极通用；

2.21、国内具备维修中心，减短维修周期，实现一站式服务，为所有产品提供原厂保修；

★★2.22、膨宫管一根、中段传感器3个，要与现有膨宫机配备、中段传感器与现有膨宫管匹配

